

Siser

SISER COLORPRINT CRYSTAL

Przezroczysta folia do druku na ploterach solventowych i ekosolwentowych, do wycinania i wgrzewania na tkaniny. Folie stosuje się na jasne tkaniny. Nie należy stosować folii na tkaniny z domieszką silikonu

1. Na folii drukować w lustrzanym odbiciu
2. Minimalny czas schnięcia wydruku 24 godziny
3. Średni nacisk prasy (3 bary)
4. Wgrzewać należy przez 20 sekund w temperaturze 165°C
5. Folię transportową należy usunąć po ostygnięciu
6. Prać należy w temperaturze do 60°C
7. Pralkę należy ustawić na cykl dla delikatnych tkanin
8. Color print Crystal błyszczące nie wkładać do suszarek
9. Color print Crystal matowe można suszyć w niskich temp. dla delikatnych tkanin.
10. Nie prać chemicznie.

Podane parametry wgrzewania są orientacyjne, zaleca się przeprowadzenie testu dla każdego materiału.

ROLKI szerokość 50cm długość 25m
KOLOR matowy przezroczysty, błyszczący przezroczysty